

**Garant****Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: D1009****Beställningsdata**

Ordernummer	540350 D1009
GTIN	4045197222442
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

**Skaftlängd 200 mm** (kan kapas).

Skaft-Ø 6 mm. **Form D kula** (KUD)

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Starta inte maskinen förrän den roterande filen är nere i arbetsstycket.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Kulform

Huvud-Ø: 10 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 9 mm

totallängd: 209 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	9 mm
totallängd	209 mm
Form	Klotformat huvud
Tandningsfinhetsgrad	medel
Huvud-Ø	10 mm
förkortning tandning	Z7

Tandningstyp	m. sicksacktandning
Formbeskrivning	Kulform
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil