



## Skrubbslipskiva Basic\* "2 i 1", skiv-Ø×skivbredd: 178X6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	560600 178X6
GTIN	9003172228631
Artikelklass	53T

### Beskrivning

#### Utförande:

Universella grovslipskivor för yt- och kantslipning på **rostfritt stål och stål**.

**Specifikation: A30Q-BF.**

### Teknisk beskrivning

skivbredd	6 mm
hål-Ø	22,23 mm
maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
skiv-Ø	178 mm
Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	A30-BF
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad

optimerad för material	INOX
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		