



Minikapskiva 0,8 mm SG SUPERTUNN, skiv-Ø: 50mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 563410 50 |
| GTIN | 4007220849156 |
| Artikelklass | 55T |

Beskrivning

Utförande:

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av kapskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga kapning och livslängd vid respektive användningsområde.
- Tunna kapskivor (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) är speciellt lämpliga för snabb och gradfri kapning med låg termisk belastning. Kontrollera att skivan spänns in exakt rätt på äldre vinkelslipmaskiner! Kapskivor med skivtjocklekar från 2,0 mm har högre sidostabilitet och styvhet samt längre livslängd.
- Former: Kapskivor, raka (form 41) eller krökta (form 42).

Minikapskiva speciellt avsedd för arbeten i trånga utrymmen med tryckluft- eller eldrivna rakslipmaskiner. Används med hylsdorn nr 563415.

Specifikation:

A60P-SG STEELOX.

OBS!:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Form | 41 |
| Formbeskrivning | rak |
| hål-Ø | 6 mm |
| maximalt varvtal: | 30500 min ⁻¹ |
| skivbredd | 0,8 mm |
| Specifikation | A60P-SG |
| skiv-Ø | 50 mm |
| för materialjocklek | 2,4 - 4 mm |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad |
| optimerad för material | INOX |
| Maskin | Rakslip |
| maximal periferihastighet | 80 m/s |
| Produktslag | Kapskiva |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig |
| Uni | mindre lämplig |
| torrt | lämplig |

Tillbehör

| | |
|---|----------|
| Hylsdorn för minikapskivor Passar till hål-Ø 6 mm | 563415 6 |
|---|----------|