

Garant
Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: D1210

Beställningsdata

Ordernummer	540350 D1210
GTIN	4045197222459
Artikelklass	51D

Beskrivning
Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Skaftlängd 200 mm (kan kapas).

Skaft-Ø 6 mm. **Form D kula** (KUD)

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Starta inte maskinen förrän den roterande filen är nere i arbetsstycket.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Kulform

Huvud-Ø: 12 mm

Huvudängd L₁: 10 mm

totallängd: 210 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Tandningstyp	m. sicksacktandning
förkortning tandning	Z7
Form	Klotformat huvud
Formbeskrivning	Kulform
Tandningsfinhetsgrad	medel
Huvudängd L ₁	10 mm

totallängd	210 mm
Huvud-Ø	12 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil