

**Kapskiva PREMIUM***, skiv-Ø: 230mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563250 230
GTIN	9003176370701
Artikelklass	53T

Beskrivning**Utförande:**

Hård och högeffektiv kapskiva speciellt avsedd för stålplåt, stålprofiler och stålrör. Mycket lång utslitningstid.

Inte lämplig för rostfritt stål (Fe-, S- och Cl-andel > 0,1 %).

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet v_c 80 m/s.

Specifikation:**A30S-BFXA.****OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Teknisk beskrivning

Form	41
skivbredd	2,5 mm
maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹

Formbeskrivning	rak
hål-Ø	22,23 mm
Specifikation	A30S-BFXA
skiv-Ø	230 mm
för materialtjocklek	7,5 mm
Slipmedlets beteckning	A
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Spännfläns, par Fläns-Ø 76 mm	563990 76
-------------------------------	-----------