



## Grovslipskiva PREMIUM\*\*\* RONDELLER®, Ø 125 mm, Kornstorlek: 36



### Beställningsdata

Ordernummer	560920 36
GTIN	9003179082274
Artikelklass	53T

### Beskrivning

#### Utförande:

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
- Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
- Slipvinkel 20° till 30°
- Användning: För elektriska och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

En patenterad slipskiva med hög flexibilitet, kall slipning samt mycket god spåntransport och lugn gång med låg ljudnivå.

#### Användningsdata:

Universellt användbar för stål, rostfritt stål, gjutgods, ickejärnmetaller och hårdplaster, vid yt slipning och för bearbetning av plåtdelar och svetsfogar.

hål-Ø: 22,23 mm

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek	36
-------------	----

hål-Ø	22,23 mm
maximalt varvtal:	12200 min <sup>-1</sup>
skiv-Ø	125 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
optimerad för material	Gjutgods
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Uni	lämplig		

torrt

lämplig