

**Garant****TCMT 16T308, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260958 HB7010-1
GTIN	4045197852878
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Sort	HB7010-1
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning