

Garant**VC.T 160402, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	261370 HB7020
GTIN	4045197852908
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7020
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160402

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning