

Garant
Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: F0618

Beställningsdata

Ordernummer	540350 F0618
GTIN	4045197609847
Artikelklass	51D

Beskrivning
Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Skaftlängd 200 mm (kan kapas).

Skaft-Ø 6 mm. **Form F rundbåge** (RBF).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Starta inte maskinen förrän den roterande filen är nere i arbetsstycket.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Rundbåge

Huvud-Ø: 6 mm

Huvudängd L₁: 18 mm

totallängd: 218 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	Rundbåge
Tandningstyp	m. sicksacktandning
Huvud-Ø	6 mm
förkortning tandning	Z7
Tandningsfinhetsgrad	medel
Huvudängd L ₁	18 mm

totallängd	218 mm
Form	Rundbåge
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil