

**CCMT 060202 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260093 CA515
GTIN	4960664753208
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 060202 Wiper CA515 Sort: CA515

spån-brytare: WP

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 110 - 380 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WP
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Sort	CA515

Skärhastighet v_c primär användning	110 - 380 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning