

**Kapskiva CUBITRON™ II EXTRA SMAL, skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563315 125
GTIN	5902658065040
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Extremt hög skärkapacitet och användningstid genom **precisionsformat keramikorn i Cubitron™ II-produkter.**

Mycket användarvänligt tack vare det synnerligen mjuka och kraftbesparande kapningsbeteendet.

Användningsdata:

För snabb kapning med liten gradbildning och låg termisk belastning och bekvämt, ergonomiskt snitt.

För handkapning med el- och tryckluftsdrevena vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet v_c 80 m/s.

Specifikation:**A60S-BF****OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
--------	--------

hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	rak
skivbredd	1 mm
Serie	Cubitron™ II
för materialtjocklek	3 - 5 mm
Slipmedel	Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		

torrt

lämplig