



## Kapskiva PREMIUM\*\*\*, skiv-Ø: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	563200 125
GTIN	9003178723390
Artikelklass	53T

### Beskrivning

#### Utförande:

Aggressiv kapskiva (låg hårdhetsgrad Q) för **universell användning på rostfritt stål och stål** med lång livslängd och hög stabilitet.

#### Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet  $v_c$  80 m/s.

#### Specifikation:

**A30Q-BFXA.**

#### OBS!:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	12200 min <sup>-1</sup>
skivbredd	2,5 mm
hål-Ø	22,23 mm
Form	41

Formbeskrivning	rak
Specifikation	A30Q-BFXA
skiv-Ø	125 mm
för materialtjocklek	7,5 - 12,5 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		