

**Garant****Roterande fil Z5 – fin, VHM, Typ: A0820****Beställningsdata**

Ordernummer	540400 A0820
GTIN	4045197521545
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form cylinder** (ZYA), utan **ändgrad**.

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	60 mm
förkortning tandning	Z5
Huvud-Ø	8 mm
Tandningsfinhetsgrad	fin
Formbeskrivning	Cylinder utan ändgrad
Form	A0820
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	20 mm
Serie	Filtandning Z5
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Roterande fil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		