

**Högmatningsfräs MFH mini, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Artikelklass	250

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	52 mm
FästhålsØ	22 mm
totallängd $L_{tot}$	40 mm
Invändig	ja
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	LOGU 0303..
Ø $D_3$	45 mm
Antal skär Z	8
spiralfräsning Ø $D_{min}$	97 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	102 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	43,3 mm

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,4 grad
Inställningsvinkel $\kappa$	15 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------