

**Garant****Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: C0616****Beställningsdata**

Ordernummer	540350 C0616
GTIN	4045197222404
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

**Skaftlängd 200 mm** (kan kapas).

Skaft-Ø 6 mm. **Form C rundad cylinder** (WRC)

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Starta inte maskinen förrän den roterande filen är nere i arbetsstycket.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Cylindrisk

Huvud-Ø: 6 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 16 mm

totallängd: 216 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Tandningsfinhetsgrad	medel
Huvud-Ø	6 mm
Tandningstyp	m. sicksacktandning
Huvudängd L <sub>1</sub>	16 mm
Form	Cylindrisk
totallängd	216 mm

Formbeskrivning	Cylindrisk
förkortning tandning	Z7
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil