

**Kapskiva PREMIUM***, skiv-Ø: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563200 150
GTIN	9003178723406
Artikelklass	53T

Beskrivning**Utförande:**

Aggressiv kapskiva (låg hårdhetsgrad Q) för **universell användning på rostfritt stål och stål** med lång livslängd och hög stabilitet.

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet v_c 80 m/s.

Specifikation:**A30Q-BFXA.****OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	10200 min ⁻¹
hål-Ø	22,23 mm
Form	41
skivbredd	2,5 mm

Formbeskrivning	rak
Specifikation	A30Q-BFXA
skiv-Ø	150 mm
för materialtjocklek	7,5 - 12,5 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		