

**Garant****Roterande fil Z FINE – mycket fin, VHM, Typ: A1020****Beställningsdata**

Ordernummer	540440 A1020
GTIN	4045197679918
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form cylinder (ZYA), utan ändgrad.**

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**Teknisk beskrivning**

Huvud-Ø	10 mm
Tandningsfinhetsgrad	mycket fin
förkortning tandning	Z FINE
Formbeskrivning	Cylinder utan ändgrad
totallängd	60 mm
Form	A1020
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	20 mm
Serie	Filtandning Z FINE
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Roterande fil

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		