

**Minikapskiva PREMIUM*** EXTRA TUNN, skiv-Ø: 63mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 563050 63 |
| GTIN | 9003172992693 |
| Artikelklass | 53T |

Beskrivning**Utförande:**

Extra tunn **minikapskiva** för **trycklufts- eller eldrivna rakslipmaskiner**, perfekt för trånga utrymmen. Används med hylsdorn nr 563070.

Effektivt utförande för snabb kapning med liten gradbildning.

Utförande reklamtext:

Extra tunn **minikapskiva** för **trycklufts- eller eldrivna rakslipmaskiner**, perfekt för trånga utrymmen.

Specifikation:**A60R-BFXA.****OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|-------------------------|
| maximalt varvtal: | 24300 min ⁻¹ |
| Formbeskrivning | rak |
| skivbredd | 1 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| hål-Ø | 10 mm |
| Specifikation | A60R-BFXA |
| skiv-Ø | 63 mm |
| för materialtjocklek | 3 - 5 mm |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad |
| optimerad för material | INOX |
| Maskin | Rakslip |
| Maskin | Vinkelslipmaskiner |
| maximal periferihastighet | 80 m/s |
| Produktslag | Kapskiva |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig | | |
| Uni | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

Hylsdorn för minikapskivor Passar till hål-Ø 10 mm

563070 10