

**Garant****Roterande fil Z5 – fin, VHM, Typ: D1210****Beställningsdata**

Ordernummer	540400 D1210
GTIN	4045197155443
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form kula** (KUD).

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	51 mm
Form	D1210
Huvud-Ø	12 mm
Tandningsfinhetsgrad	fin
Formbeskrivning	Kulform
förkortning tandning	Z5
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	10 mm
Serie	Filtandning Z5

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		