

Garant**Roterande fil Z1 – grov, VHM, Typ: C1020****Beställningsdata**

Ordernummer	540600 C1020
GTIN	4045197155795
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form rundad cylinder (WRC).**

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Tandningsfinhetsgrad	grov
Formbeskrivning	Cylindrisk
Huvud-Ø	10 mm
totallängd	60 mm
Form	C1020
förkortning tandning	Z1
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	20 mm
Serie	Filtandning Z1
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Trä	mindre lämplig		