

**Garant****Roterande fil Z FINE – mycket fin, VHM, Typ: C0820****Beställningsdata**

Ordernummer	540440 C0820
GTIN	4045197679925
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form rundad cylinder (WRC).**

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	60 mm
Huvud-Ø	8 mm
Tandningsfinhetsgrad	mycket fin
Form	C0820
förkortning tandning	Z FINE
Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	20 mm
Serie	Filtandning Z FINE
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Roterande fil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		