

Inställningsringmed mellanstorlek, Typ: J



Beställningsdata

Ordernummer	484035 J
GTIN	4045197212504
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Inställningsringar (kontrollringar) av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. **Inställningsringarna är märkta med ärvärdet.** Tillverkartoleransen för hålet är JS4.

Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

OBS!:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 3,499

Typ B = 3,501 – 14,999

Typ C = 15,001 – 19,999

Typ D = 20,001 – 24,999

Typ E = 25,001 – 31,999

Typ F = 32,001 – 39,999

Typ G = 40,001 – 49,999

Typ H = 50,001 – 59,999

Typ I = 60,001 – 69,999

Typ J = 70,001 – 79,999

Typ K = 80,001 – 89,999

Typ L = 90,001 – 99,999

Ange den exakta nominella \emptyset .

Mellanmåttringar är endast inställningsringar med **kommatecken!**

Slät (rak) Ø se nr 484030 eller på begäran.

Exempel på beställning Ø 10,002: Nr 484035 B 10,002.

Keramiska inställningsringar med **fullt millimetermått** på begäran.

Teknisk beskrivning

Toleransområde	JS
nominellt mått	70,001 - 79,999 mm
Norm	DIN 2250 C
Material	Tolkstål
Hålets tillverkartolerans	JS4
Kvalitet	4
Kalibrering	L7
Produktslag	Inställningsring

Tjänster

KalibreringInställningsring Maximal Ø 100 mm	028400 100
DAkKS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 200 mm	028470 200