

HOLEX**Sliphylsa (A) kornstorlek 60 medelgrov, Hyls-Ø×hylsbredd: 15X30mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 553710 15X30 |
| GTIN | 4045197240293 |
| Artikelklass | 52E |

Beskrivning**Utförande:**

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.

Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.

Normalkorund (A).**Användningsdata:**

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning – även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|-------|
| Kornstorlek | 60 |
| Hylsbredd | 30 mm |
| Hyls-Ø | 15 mm |

| | |
|------------------------|--------------|
| finhetsgrad | medelgrov |
| Slipmedel | Normalkorund |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Hylstyo | cylindriska |
| Produktslag | Sliphylsa |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

Slitsad expanderande sliprulle, skaft-Ø 6 mm Huvud-Øxhuvudlängd 15X30 mm

553600 15X30