

HOLEX®**Tappsvängjärn, inställbart, Typ: 0****Beställningsdata**

Ordernummer	148400 0
GTIN	4045197854872
Artikelklass	12L

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar. Förzinkade stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av vid användning på trånga ställen.

För **normal** påfrestning:

kåpa av pressgjutet zinkgods.

Norm: DIN 1814

spännvidd □: 2 - 5 mm

för handgängtappar DIN 352: M1 – M8

för handbrotschdiameter DIN 206*: 2,5 - 6,5 mm

totallängd: 125 mm

Teknisk beskrivning

spännvidd □	2 - 5 mm
totallängd	125 mm
för handbrotschdiameter DIN 206*	2,5 - 6,5 mm
för handgängtappar DIN 352	M1 – M8
Norm	DIN 1814