

Garant**Spiralborr HSS/EVA, TiAlN, Ø DC h8: 7,9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	114580 7,9
GTIN	4045197855619
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:**

Höglapacitetsborr för enastående effekt. Precis borrarning tack vare optimerad krysspets och 4 facetter. Tack vare den speciella spånspårsprofilen uppnås en markant reduktion av skärkrafterna.

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	h8
Spännspårlängd L_c	75 mm
totallängd L	117 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,05 mm/v
Norm	DIN 338
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	63,2 mm
Nominell Ø D_c	7,9 mm
Skaftdiameter D_s	7,9 mm
Antal skär Z	2
Spetsvinkel	118 grad
Skaft	Cylindriskt skaft
Beläggning	TiAlN

Skärmaterial	HSS E
Spiralvinkel	35 grad
Invändig	nej
Färgring	grön
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	75 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	65 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	S
GG(G)	lämplig	40 m/min	K
CuZn	lämplig	50 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		