

Håltolk Kvalitetskrom H7, Nominell Ø: 23mm



Beställningsdata

Ordernummer	484040 23
GTIN	2050001675118
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en **slitagetolerans** enligt DIN 7164.

Gåsida med hårdförokromade mätytor. Därigenom ca åtta gånger längre livslängd.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

OBS!:

- **Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på www.hoffmann-goup.com t.ex. nr 484000 strl 82.**

Teknisk beskrivning

Toleransområde	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Kvalitet	7
nominellt mått	23 mm
Tolktyp	Gåtolk
Tolktyp	Kassationstolk
Kalibrering	M2
Produktslag	Håltolk

Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm	028300 60
DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm	028340 60