

**HOLEX®****Tappsvängjärn, inställbart, Typ: 3****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 148400 3      |
| GTIN         | 4045197854988 |
| Artikelklass | 12L           |

**Beskrivning****Utförande:**

Med härdade spännbackar. Förzinkade stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av vid användning på trånga ställen.

För **normal** påfrestning:

kåpa av pressgjutet zinkgods.

Norm: DIN 1814

spännvidd □: 4,9 - 12 mm

för handgängtappar DIN 352: M5 – M20

för handbrotschdiameter DIN 206\*: 6,5 - 15 mm

totallängd: 370 mm

**Teknisk beskrivning**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| totallängd                       | 370 mm      |
| för handbrotschdiameter DIN 206* | 6,5 - 15 mm |
| för handgängtappar DIN 352       | M5 – M20    |
| spännvidd □                      | 4,9 - 12 mm |
| Norm                             | DIN 1814    |