

HOLEX®**Tappsvängjärn, inställbart, Typ: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	148400 4
GTIN	4045197854995
Artikelklass	12L

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar. Förzinkade stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av vid användning på trånga ställen.

För **normal** påfrestning:

kåpa av pressgjutet zinkgods.

Norm: DIN 1814

spännvidd □: 5,5 - 16 mm

för handgängtappar DIN 352: M11 – M27

för handbrotschdiameter DIN 206*: 7 - 20 mm

totallängd: 480 mm

Teknisk beskrivning

spännvidd □	5,5 - 16 mm
för handbrotschdiameter DIN 206*	7 - 20 mm
totallängd	480 mm
för handgängtappar DIN 352	M11 – M27
Norm	DIN 1814