



Gängkloppor, för gängsnitts- \emptyset \times höjd: 16X5 mm



Beställningsdata

Ordernummer	149300 16X5
GTIN	4045197857019
Artikelklass	12L

Beskrivning

Utförande:

Förzinkade stålhandtag som kan skruvas loss. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet.

Upp till strl 65x25 av pressgjutet zinkgods, **från strl 75x20** av stål.

Användningsdata:

För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

Norm: EN 22568

Metrisk gänga: M1 – M2,6

Metrisk fin gänga: M1x0,2 – M2,6x0,35

Gänga UNC: Nr 1 – Nr 4

Gänga UNF: nr0 – nr4

Gänga Whitworth: 1/16" – 3/32"

totallängd: 160 mm

Teknisk beskrivning

Metrisk gänga	M1 – M2,6
för gängsnitt- \emptyset	16 mm
höjd	5 mm
totallängd	160 mm
Gänga Whitworth	1/16 – 3/32 tum
Gänga UNF	nr0 – nr4 tum
Gänga UNC	Nr 1 – Nr 4 tum
Metrisk fin gänga	M1x0,2 – M2,6x0,35

Norm

EN 22568