

HOLEX®**Gängkloppor, för gängsnitts-Ø × höjd: 38X14 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	149300 38X14
GTIN	4045197857088
Artikelklass	12L

Beskrivning**Utförande:**

Förzinkade stålhandtag som kan skruvas loss. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet.

Upp till strl 65×25 av pressgjutet zinkgods, **från strl 75×20** av stål.

Användningsdata:

För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

Norm: EN 22568

Metrisk gänga: M12 – M14

Gänga UNC: 1/2" – 9/16"

Gänga Whitworth: 1/2" – 9/16"

totallängd: 310 mm

Teknisk beskrivning

Metrisk gänga	M12 – M14
Gänga Whitworth	1/2 – 9/16 tum
höjd	14 mm
Gänga UNC	1/2 – 9/16 tum
för gängsnitt-Ø	38 mm
totallängd	310 mm
Norm	EN 22568

