

HOLEX®
Gängkloppor, för gängsnitts-Ø × höjd: 38,1X12,7 mm

Beställningsdata

Ordernummer	149300 38,1X12,7
GTIN	4045197857095
Artikelklass	12L

Beskrivning
Utförande:

Förzinkade stålhandtag som kan skruvas loss. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet.

Upp till strl 65×25 av pressgjutet zinkgods, **från strl 75×20** av stål.

Användningsdata:

För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

Norm: EN 22568

Metrisk gänga: M8 – M20

Metrisk fin gänga: M10 – M14

Gänga UNC: 7/16" – 3/4"

Gänga UNF: 7/16" – 3/4"

Gänga Whitworth: 1.1/2"

Gänga Whitworth-rör: G1/16" – G1/4"

Teknisk beskrivning

Gänga UNF	7/16 – 3/4 tum
Gänga Whitworth	1,1/2 tum
Gänga Whitworth-rör	G1/16 – G1/4 tum
för gängsnitt-Ø	38,1 mm
Metrisk gänga	M8 – M20
Gänga UNC	7/16 – 3/4 tum
Metrisk fin gänga	M10 – M14
totallängd	310 mm

höjd	12,7 mm
Norm	EN 22568