

HOLEX®**Gängkloppor, för gängsnitts-Ø × höjd: 45X18 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	149300 45X18
GTIN	4045197857118
Artikelklass	12L

Beskrivning**Utförande:**

Förzinkade stålhandtag som kan skruvas loss. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet.

Upp till strl 65×25 av pressgjutet zinkgods, **från strl 75×20** av stål.

Användningsdata:

För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

Norm: EN 22568

Metrisk gänga: M16 – M20

Gänga UNC: 5/8" – 3/4"

Gänga Whitworth: 5/8" – 3/4"

totallängd: 440 mm

Teknisk beskrivning

Gänga Whitworth	5/8 – 3/4 tum
höjd	18 mm
Metrisk gänga	M16 – M20
Gänga UNC	5/8 – 3/4 tum
totallängd	440 mm
för gängsnitt-Ø	45 mm
Norm	EN 22568

