


HOLEX**Sliphylsa (ZA) kornstorlek 36 grov, Hyls-Ø×hylsbredd: 30X20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 553760 30X20 |
| GTIN | 4045197287434 |
| Artikelklass | 52E |

Beskrivning**Utförande:**

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.

Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.

Zirkoniumoxid (ZA).**Användningsdata:**

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning – även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|-------|
| Hyls-Ø | 30 mm |
| Kornstorlek | 36 |
| Hylsbredd | 20 mm |

| | |
|------------------------|---------------|
| finhetsgrad | grov |
| Slipmedel | Zirkoniumoxid |
| Slipmedlets beteckning | ZA |
| Hylstyo | cylindriska |
| Produktslag | Sliphylsa |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

Slitsad expanderande sliprulle, skaft-Ø 6 mm Huvud-
Øxhuvudlängd 30X20 mm

553600 30X20