


**HOLEX****Slipband, koniskt (A) kornstorlek 150 fin, Sliprullar-Ø×sliprullslängd:  
6X38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	553885 6X38
GTIN	4045197524560
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Sliprullarna består av lindad slipduk av **normalkorund (A)**.  
Cylindrisk form.

**Passar till:**

Expanderande sliprulle nr 553835.

**Passar till:**

Bärare hållar-Ø totallängd: 3×63

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	26000 min <sup>-1</sup>
Kornstorlek	150
Sliprullens Ø	6 mm
Sliprullens längd	38 mm
finhetsgrad	fin
Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A
Typ av sliprulle	cylindriska
Produktslag	Sliprulle

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Expand. slivrulle skaft-Ø 6 mm Fästets-Ø×totallängd 3X63 mm

553835 3X63