



Precisions-ER-hylschuckar CENTRO P, BT 40 A = 75, Typ CP för ER: 32AD



Beställningsdata

Ordernummer	302884 32AD
GTIN	2050001921994
Artikelklass	33F

Beskrivning

Utförande:

- Slipad ytter- och innerkon med RFID/Balluffchip-hål.
- Rundgångs- och repeter Noggrannhet 3 µm vid 3×D, maximalt 50 mm vid användning av en precisionsspännhylsa HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck, ett fäste utformat speciellt för grov spånavskiljning. Den förstärkta chuckstommen förbättrar stabiliteten och ger en rejäl radiell styvhet. Utvändig och invändig kona slipade. Spännmutter med kullager, med trapetsformad fingänga för optimala åtdragningsmoment och spännkraft. Minskar vibrationer.
- Mycket höga spännkrafter tack vare komplett passform hos spänntänger i chucken och belagd spännmutter.
- Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.
- Alternativ vid CENTRO P-> utan tätning med ER-hylsmutter CP nr 309655 eller med tätat system med ER-spännhylsa CP för tätningsbrickor nr 309665 tillsammans med HP-tätningsbrickor nr 309666–309668 (för IK resp. som smutsfälla!).

Fördel:

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spännhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

Användningsdata:

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft. HDC särskilt lämplig vid grovbearbetning (bl.a TPC-fräsning) och efterbehandling eller bearbetning av höghållfasta eller tuffa/sega material.

leveransinnehåll:

Utan spännmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, precisions-ER-spännhylsor för HP nr 309368 – 309381 och för gängtapp nr 309402 – 309419 (inte Horex). ER-spännmuttrar CP nr 309655; 309665, ER-hylsmutter HDC nr 309657, tätningbrickor HP nr 309666 – 309668, rullnyckel CP nr 309754; 309756, rullnyckel HDC nr 309745; 309756.

OBS!:

- **Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.**
- **Använd i kombination med Fahrion-spännhylsor.**

Bearbetningsstrategi: HSC

Form: AD

Rundgångsnoggrannhet ER-spänntång med HDC-spänntångchuck: $\leq 6 \mu\text{m}$

Rundgångsnoggrannhet HP-spänntång med HDC-spänntångchuck: $\leq 3 \mu\text{m}$

spännvidd: 2 - 20 mm

utkragningslängd A-mått: 75 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

Teknisk beskrivning

Form	AD
Typ CP för ER	32AD
Utvändig-Ø D	50 mm
spännvidd	2 - 20 mm
utkragningslängd A-mått	75 mm
Serie	Centro P
Rundgångsnoggrannhet HP-spänntång med HDC-spänntångchuck	$\leq 3 \mu\text{m}$
Rundgångsnoggrannhet ER-spänntång med HDC-spänntångchuck	$\leq 6 \mu\text{m}$
Spännhylsa D ₁	2-20 mm
fäste	BT 40 A = 75
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck	$\leq 6 \mu\text{m}$
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck	$\leq 3 \mu\text{m}$

Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	309378 16
ER-spänntångsats HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309377 9
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309378 8
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309377 3
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 19 mm	309377 19
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	309418 16
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 18 mm	309376 18
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309376 2
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309414 18
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309377 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 20 mm	309418 20
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 13 mm	309376 13
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 20 mm	309378 20
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309376 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 12 mm	309376 12

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309377 11
CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 32	309756 32
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309376 3
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309377 8
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 17 mm	309376 17
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309376 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309418 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309376 9
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309414 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309418 7
ER-spänntångsats HP med tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308700 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309377 14
	309378 12

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom.
spänn-Ø d 12 mm

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	309377 15
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309376 7
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 15 mm	309376 15
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309378 6
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309377 10
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	309418 11
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309418 12
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309377 12
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 11 mm	309376 11
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309414 6
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 2 mm	309668 2
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309377 6
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 17 mm	309377 17
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309377 5
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40

Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 20 mm	309376 20
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309377 7
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	309377 13
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309378 4
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309378 14
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 18 mm	309378 18
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309414 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309418 8
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309418 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309414 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309414 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309414 10
Dragtapp Hurco 90° med passning och håll tätad passar för konor 40	308806 40
CP-rullnyckel Typ 32	309754 32
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309376 16
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309377 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309418 14
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309376 4
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309377 18
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309378 10
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 18 mm	309418 18
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309376 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309376 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309418 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 14 mm	309376 14
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 19 mm	309376 19
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309414 12
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309377 20
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309414 9