

Garant**HM-fräs HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203024 16
GTIN	4045197857934
Artikelklass	11X

Beskrivning

OBS!:
Efterföljare till produkt nr 203022.

Teknisk beskrivning

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skär-Ø D _c	16 mm
Tandantal Z	4
Skaftdiameter D _s	16 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,5 mm
Skärlängd L _c	76 mm
totallängd L	150 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f _z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,08 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	38 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm

Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,1 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	55 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	S
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		