

**HOLEX****Sliphylsa, konisk (A) kornstorlek 80 medel, största hyls-Ø×hylsbredd:  
20X63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	553860 20X63
GTIN	4045197240590
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning.

**Normalkorund (A)** för universella sliparbeten.

**Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal.** Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till över slipande system med expanderande sliphylsor.

**Användningsdata:**

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för yt sliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning – även på kanter.

**Passar till:**

Expanderande sliprulle nr 553830.

**Teknisk beskrivning**

största hyls-Ø	20 mm
Hylsbredd	63 mm
Kornstorlek	80
finhetsgrad	medel
Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A

Hylstyo	koniska
Produktslag	Sliphylsa

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Expanderande sliprulle, slitsad, konisk skaft-Ø 6 mm Största Øxhuvudlängd 20X63 mm	553830 20X63
---	--------------