

Garant**HM-borr aramid, obelagd, Ø DC h6: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121230 5
GTIN	4045197472007
Artikelklass	11Y

Beskrivning**Utförande:**

Specialgeometri för säker borrhning i aramidplaster (polyaramid) och aramidfiber som termo- och duroplaster.

OBS!:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivning

Spånspårlängd L_c	26 mm
Antal skär Z	2
Matning f i aramidfiberarmerad plast	0,05 mm/v
Nominell Ø D_c	5 mm
Skafttolerans	h6
Tolerans nom.-Ø	h6
Skaftdiameter D_s	5 mm
totallängd L	62 mm
Norm	Verkstadsnorm
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	18,5 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Utförande	4xD

Skaft	Cylindriskt skaft med h6
Borranvändning	För aramid
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
PE-HD	mindre lämplig	140 m/min	N
PA 66	mindre lämplig	130 m/min	N
PEEK	mindre lämplig	120 m/min	N
PF 31	mindre lämplig	100 m/min	N
AFK Aramid	lämplig	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	120 m/min	N
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		