

**Slipskål PREMIUM***, skiv-Øxväggthöjd: 110X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Artikelklass	53T

Beskrivning**Utförande:**

Konisk slipskål, bunden med fenoplastlim. Skålhöjd 55 mm; hål-Ø 22,23 mm; **varvtal max. 8600 v/min.**

Specifikation: A3604B84; form: 11BT.

Fe-, S- och Cl-halt > 0,1%. Mycket lång brukstid för stål och gjutgods, inte för rostfritt stål.

Användningsdata:

För grovslipning med låg ljudnivå och hög avverkning. Mest fördelaktig för ytslipning med elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner (speciellt skydd krävs).

maximal periferihastighet: 50 m/s

Slipmedlets beteckning: A

hål-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivning

Skivbredd (skålhöjd)	55 mm
Form	11BT
hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	konisk slipskål

maximalt varvtal:	8600 min ⁻¹
Godstjocklek	20 mm
Slipmedlets beteckning	A
skiv-Ø	110 mm
Specifikation	A3604B84
optimerad för material	Stål
optimerad för material	Gjutgods
maximal periferihastighet	50 m/s
Produktslag	Slipskål