

**HOLEX Pro kapskiva "2 i 1", skiv-Ø: 178mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563500 178
GTIN	4045197593160
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Universell kapskiva för stål och INOX.

Lätt att skära och stabil.

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrevena vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet v_c 80 m/s.

Specifikation:

A30Q-BF.

OBS!:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹
Formbeskrivning	rak
Form	41

skivbredd	2,5 mm
Specifikation	A30Q-BF
skiv-Ø	178 mm
för materialtjocklek	7,5 - 12,5 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslip
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Spännfläns, par Fläns-Ø 76 mm	563990 76
-------------------------------	-----------