

**Garant****Roterande fil Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: C1225****Beställningsdata**

Ordernummer	540709 C1225
GTIN	4045197522481
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form C rundad cylinder** (WRC)

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Cylindrisk (WRC)

Huvud-Ø: 12 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 25 mm

totallängd: 65 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	25 mm
förkortning tandning	Z9
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickejärn / aluminium)
Huvud-Ø	12 mm
Form	C1225
Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)

totallängd	65 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil