

**Kapskiva Basic* 2 i 1, skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563600 125
GTIN	9003172404165
Artikelklass	53T

Beskrivning**Utförande:**

Universella kapskivor för kapning av profiler, rör med mera **Specifikation A46BF; 2-i-1.**

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	rak
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	1,6 mm
Specifikation	A46BF
skiv-Ø	125 mm
för materialtjocklek	7,7 - 8 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		