

**Garant****Roterande fil Z9 – mycket grov (ickej rn/alum.), VHM, Typ: C1625****Best llningsdata**

Ordernummer	540709 C1625
GTIN	4045197522498
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utf rande:**

Skaft-  6 mm.

**GARANT** roterande filar tillverkas av f rstklassiga h rdmetallkvaliteter med h g seghet och maximal sk rkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter  r st rre  n skaftets diameter  r skaftet tillverkat av st l. Annars  r  ven skaftet av h rdmetall. **Form C rundad cylinder** (WRC)

**Anv ndningsdata:**

L mpliga f r praktiskt taget alla material, b de vid manuell anv ndning och i industrirobotar. F r avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft- : 6 mm

Formbeskrivning: Cylindrisk (WRC)

Huvud- : 16 mm

Huvud ngd L<sub>1</sub>: 25 mm

totall ngd: 65 mm

Skaft- : 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Huvud-�	16 mm
totall�ngd	65 mm
Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
f�rkortning tandning	Z9
Huvud�ngd L <sub>1</sub>	25 mm
Form	C1625

Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickej�rn / aluminium)
Skaft-�	6 mm
Sk�rmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil