

**HOLEX****Slipband, koniskt (A) kornstorlek 80 medel, Sliprullar-Ø×sliprullslängd:  
13X38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	553890 13X38
GTIN	4045197524621
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Sliprullarna består av lindad slipduk av **normalkorund (A)**.  
Konisk form för trånga utrymmen.

**Passar till:**

Expanderande sliprulle nr 553835.

**Passar till:**

Bärare hållar-Ø totallängd: 3×70

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
Sliprullens Ø	13 mm
Sliprullens längd	38 mm
maximalt varvtal:	26000 min <sup>-1</sup>
finhetsgrad	medel
Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A
Typ av sliprulle	koniska
Produktslag	Sliprulle

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Expand. slivrulle skaft-Ø 6 mm Fästets-Ø×totallängd 3X70 mm

553835 3X70