

Komfortskyddsglasögon uvex i-3, Glastoning: AR



Beställningsdata

Ordernummer	096501 AR
GTIN	4031101630984
Artikelklass	04U

Beskrivning

Utförande:

Innovativa skyddsglasögon med **integrerade Softflex-zoner på skalmarna**. Näsbrygga och panndel för **högsta komfort och optimal anpassning till alla ansikts-former** även under lång tids användning. uvex supravision excellence-beläggningen gör att glasögonen är permanent imfria liksom reptålga och kemikaliebeständiga. Med **antireflexbeläggning** för optimal sikt i såväl naturligt ljus som konstljus. Den högkvalitativa **avbländningen** möjliggör arbete med ljusa reflekterande komponenter utan att ögonen tröttnas. **Transmission:** ca 96,5 %.

Norm:

EN 166; EN 170

Teknisk beskrivning

Glasbeläggning	spegeleffekt
Glasbeläggning	kemikaliebeständig
Glasmaterial	polykarbonat
Transmissionsgrad	96,5 %
Skivmärkning	2C-1,2 W 1 FT
UV-skydd	UV400
Serie	i-3
Rammärkning	W 166 FT CE
Ramegenskap	Vadderade skalmar

Ramegenskap	Inställbar bygellutning
Ramegenskap	Justerbara näskuddar
Produktslag	Skyddsglasögon

Tillbehör

Förvaringsbox	096910
Glasögonfodral Typ CASE	096932 CASE
Glasögonfodral Typ	096930
Väggållareför fuktiga rengöringsdukar	096691