

**Garant****GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs, med hål, Ø D /  
Antal skäreppor Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215122 50/5
GTIN	4045197861382
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär. Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	22 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	12 mm
Antal skär Z	5
Passande vändskär	LO.. 130708
Skruvsats för vändskär	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Skär-Ø $D_c$	50 mm
total längd $L_{tot}$	40 mm

Serie	Power Tang
Skafutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Skrusats för vändskär10 delar	219882
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP