

**Garant****GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs, med hål, Ø D /  
Antal skäreppor Z: 63/8mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 215122 63/8   |
| GTIN         | 4045197861412 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär. Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Skär-Ø D <sub>c</sub>               | 63 mm                 |
| Skrivsats förvändskär               | 219882 (15IP; 3,0 Nm) |
| totalängd L <sub>tot</sub>          | 40 mm                 |
| maximalt sågdjup a <sub>p max</sub> | 12 mm                 |
| FästhålsØ                           | 27 mm                 |
| Passande vändskär                   | LO.. 130708           |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Antal skär Z         | 8            |
| Serie                | Power Tang   |
| Skaftutförande       | med hål      |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad      |
| Fräsanvändning       | Hörnfräsning |
| Skärindelning        | Oregelbunden |
| Invändig             | ja           |
| Verktygsbyte         | PowerCard    |
| Produktslag          | Hörnfräs     |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm         | 211750 3,0  |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Skruvsats för vändskär10 delar                                      | 219882      |