

Garant**GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs, med hål, Ø D /
Antal skäreppor Z: 100/9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215122 100/9
GTIN	4045197861443
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär. Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	50 mm
Passande vändskär	LO.. 130708
FästhålsØ	32 mm
Skär-Ø D_c	100 mm
Antal skär Z	9
maximalt sågdjup $a_{p max}$	12 mm

Skruvsats för vändskär	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Serie	Power Tang
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Skruvsats för vändskär 10 delar	219882