

**Garant****GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs, med hål, Ø D /  
Antal skäreppor Z: 125/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215122 125/12
GTIN	4045197861467
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär. Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	40 mm
Skruvsats förvändskär	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Antal skär Z	12
Passande vändskär	LO.. 130708
Skär-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	12 mm

totallängd $L_{tot}$	63 mm
Serie	Power Tang
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Skruvsats för vändskär10 delar	219882
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP