

**Garant****Roterande fil Z1 – grov, VHM, Typ: M1020****Beställningsdata**

Ordernummer	540600 M1020
GTIN	4045197155887
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form spetskon** (SKM).

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**Teknisk beskrivning**

Formbeskrivning	Spetskon
förkortning tandning	Z1
Form	M1020
totallängd	60 mm
Huvud-Ø	10 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	20 mm
Serie	Filtandning Z1
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Roterande fil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Trä	mindre lämplig		